


Амперометрическая ячейка

mod. ECL20

Руководство пользователя



ECL20: Амперометрическая ячейка для свободного хлора (органического и неорганического), подходящего для питьевой воды



Принцип действия: амперометрическая ячейка с двумя электродами, с самоочищающимися шариками

Электроды: платиновый/медный

Диапазон: 0-10 мг /л (0-10 частей на миллион) разрешение: ± 0.05

Рабочий диапазон pH:..... 6-8 ph Materiale: ECL20

Точка калибровки: Ноль и Рабочая

³ Максимальный расход пробы воды: 35-40 л / ч

Температура:..... 5-40° C (41-104 ° F)

Корреляция температур: увеличение значения показаний примерно на 1% на 1 ° C

Рекомендуемый диапазон входного сопротивления: 500- 5000 ом

Рабочее давление: 0.4-3 bar (5,8-72,5 PSI)

Питание:..... 2 провода

Кабель:..... 2 mt (6,6 футов)

Очистка: самоочищающиеся

фитинги:..... 6x8 мм

EMEC

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007



Via Donatori di sangue, 1 - 02100 Rieti - Italy
Tel. +39 0746 2284 1 - Tel. +39 0746 1725114 - Факс +39 0746 2284 2 - <http://www.emec.it>

Технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления. RU/R1-05-13

mod. ECL20

Установите ECL20 вертикально или на вертикальную опору.

Подсоедините провода амперометрического элемента и электроды к прибору /приборам.


Соберите пробу воды из системы.

Установите 50-микронный фильтр для воды перед амперометрической ячейкой.

Подсоедините выпуск воды к дренажному коллектору.

Если это совершенно новый ECL20 для первой установки, подождите не менее 1 часа перед выполнением операций калибровки (см. Инструкции по эксплуатации прибора).

РАЗМЕР (в мм)



§ Маркировка CE/EU и UKCA

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ДИРЕКТИВАМИ, ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ

Мы гарантируем, что этот продукт соответствует основным требованиям действующих директив и нормативных актов на основании следующих спецификаций. Пожалуйста, внимательно изучите следующие спецификации при использовании продукта в Европейском союзе и Соединенном Королевстве.

- **Директивы по гармонизации директив и стандартов CE/ EU ДИРЕКТИВА 2014/30 / ПРЯМАЯ ДИРЕКТИВА ЕС 2011/65/ ДЕЛЕГИРОВАННАЯ ДИРЕКТИВА ЕС (EU) 2**

Directives

DIRECTIVE 2014/30/EU
DIRECTIVE 2011/65/EU
DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863

Harmonized standards

EN ISO 12100
EN IEC 61326-1
EN IEC 63000

Regulations

2008 2016 No. 1091
2012 No. 3032

Harmonized standards

BS EN ISO 12100
BS EN IEC 61326-1
BS EN IEC 63000

